品番: EA897CC

品名: AC100V/43.0kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)



販売価格	<b>210,000円</b> (税抜)/231,000円(税込)				
カタログ価 格	210,000円(税抜)/231,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/12 15:40現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0064ページ				















カタログ訂正

24/12/27 角度変更の訂正。誤:上20°、下20°、正:上40°、下40°(9025 No.55,56)

## 仕様

メーカー	オリオン(ORION)	型番	HPE370
周波数	50/60Hz	熱出力	弱:32.0kW、強:43.0kW
油タンク容量	46L	風量(50/60Hz)	強:18000/19000L/min、弱: 15000/14000L/min
燃焼持続時間(強/弱)	10/14時間	電源	AC100V·145W(50Hz)、160W (60Hz)
サイズ	1013×535×788(H)mm	重量	36kg(タンク空時)
角度変更	上40°、下40°	安全装置	対震自動消火、点火安全、停電安全、 過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、 低電圧警報、ファン回転異常停止
使用燃料	灯油(JIS 1号)	暖房のめやす	木造:55坪 コンクリート:77坪
消費電力(50/60Hz)	点火時:150/160W 燃焼時:120/135W	運転音(50/60Hz)	70/71dB
燃焼方式	高圧噴霧式	ダクトロ径	φ278mm以上
周波数切替	不要	コード長	2.5m

燃料消費量	強:4.4L/h、弱:3.3L/h						
安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。							
強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。							
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。							
過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。							
電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。							
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。							
ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。							
運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。							

送風のみの運転ができます。

燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.