

品番：EA860H-1

品名：AC100V/2.0kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)



販売価格	144,000円(税抜)／158,400円(税込)		
カタログ価格	144,000円(税抜)／158,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	EGI200
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード			
高品質な電気を供給する正弦波インバータ搭載			
発電機	交流 ・周波数:50/60Hz ・定格交流出力:2.0kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:20A ・相数:単相 直流 ・直流定格電圧:12V ・直流定格電流:8A	サイズ	512(W)×315(D)×447(H)mm
シガーソケット対応機器:～8A			
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:5.0L ・始動方式:リコイル式	重量	19.8kg
騒音値	67～76dB	付属品	プラグレンチ、＋ードライバー、オイルジョッキ
連続使用時間	約9.5(1/4負荷)～4(定格)時間		

交直両用
オイルアラート・周波数切替・正弦波インバーター搭載
インバータ式:TV、照明、冷蔵庫、にも使用可能

代替品

	品番 EA860H-1B コメント 出力:1.8kVA
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.