



品番：EA864C-21A

品名：LEDセンサーライト(ソーラー式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,200円(税抜)／ 32,120円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 29,200円(税抜)／32,120円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/08/10 05:59現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|          |                                                                  |           |                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| メーカー     | オプテックス (OPTEX)                                                   | 型番        | LS-10                                                         |
| 本体色      | ブラック                                                             | 電源        | 専用ソーラーユニット<br>(バッテリー交換不可)                                     |
| 光源       | 白色LED(交換不可)                                                      | 照射角度      | 85°サークル                                                       |
| 照明調節可動範囲 | 下方向45°、上方向135°                                                   | 色温度(CCT)  | 3700K～4200K                                                   |
| 定格光束     | 300lm(ハロゲン20W形相当)                                                | 使用温度範囲    | -20～+45℃<br>(結露および氷結なきこと)                                     |
| 保存温度範囲   | -25～+60℃<br>(1年以上の保管はお止め下さい)                                     | 使用湿度範囲    | 35～85%RH                                                      |
| 保護構造     | IP55(防噴流形)                                                       | バッテリー期待寿命 | 約15年(使用環境により異なる)                                              |
| 接続コード    | 防水コネクタ付接続(PVC)、<br>照明ユニット: 約0.5m、<br>ソーラーユニット: 約4.5m(トータル<br>5m) | サイズ       | 照明ユニット: 245.7×136.2×109.3mm、<br>ソーラーユニット: 323.9×162.5×109.3mm |
| 重量       | 約1.3kg<br>(本体: 約0.6kg、<br>ソーラーユニット: 約0.7kg)                      | 材質        | ポリカーボネート                                                      |
| 設置場所     | 屋外ポール(φ 60.5～φ 89.1)、<br>角柱、壁面、天井面                               | 取付高さ      | 1.8～3.0m                                                      |
|          |                                                                  |           |                                                               |

|                                                                                        |                                                             |       |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 耐風速                                                                                    | 60m/s(JIS C8105-2-3準拠)                                      | 耐塩害   | 耐塩仕様(重塩害地は不可)                                          |
| LEDライト動作                                                                               | ①検知時:100%<br>②検知時:60%<br>③検知時:100%フラッシング<br>④0%(充電モード)      | 点灯時間  | ①5秒<br>②10秒<br>③20秒                                    |
| 表示灯動作                                                                                  | 昼間待機時:5秒毎に点灯<br>昼間検知時:2秒間高速点滅<br>夜間待機時:5秒毎に点灯<br>夜間検知時:2秒点灯 |       |                                                        |
| 《人感センサ》                                                                                |                                                             |       |                                                        |
| 調整可動範囲                                                                                 | 左右45°、<br>下方向30°、上方向120°可変                                  | 検知エリア | 水平角度120°、5m                                            |
| 検知方式                                                                                   | パッシブインフラレッド方式                                               |       |                                                        |
| 《昼夜判別センサ》                                                                              |                                                             |       |                                                        |
| 昼夜判別                                                                                   | 10～400lx(オープンエリアにて)                                         | 付属品   | 人感センサ用検知エリアマスキングカバー×2、<br>ポール取付ブッシュ×2、<br>固定ねじ目隠し用ゴム×1 |
| 暗がりの危険を防止。足元安全ソーラー照明。                                                                  |                                                             |       |                                                        |
| ソーラーパネルは50mまで分離設置が可能。<br>(別途延長コードが必要)<br>※ソーラーパネルは9～16時の間、十分に太陽光が当たる場所(日陰NG)に取り付けて下さい。 |                                                             |       |                                                        |
| ステンレスバンド(幅10mm)(別売)取付可能。<br>※ポール取付の際は4本必要                                              |                                                             |       |                                                        |

代替品

|                                                                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | <b>品番</b> EA864C-21B<br><b>コメント</b> 変更点:バッテリー容量、色温度   |
|  | <b>品番</b> EA864CB-91A<br><b>コメント</b> 防雨構造IP44 仕様異なります |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.