

品番：EA897CM-2

品名：AC100V/18.0kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)



販売価格	100,000円(税抜)／110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜)／110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/19 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	KH-80D
油タンク容量	14L	燃焼持続時間	約7時間
電源	単相100V 50/60Hz	サイズ	410(W)×820(D)×550(H)mm
重量	約22kg	角度可変	上15°、下15°
安全装置	対震自動消火、炎監視制御、過熱防止、過負荷保護、停電安全	使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
周波数	50/60Hz	熱出力	18kW
持ち運び(移動)を助けるハンドル、キャスター付			
熱風吹き出し角度可変が可能			
電磁ポンプ送油方式採用で従来より安定燃焼・低騒音			
定格電圧	AC100V	定格消費電力	88W(50Hz)、113W(60Hz)

代替品

	品番	EA897CC-10
	コメント	熱出力:35kW、タンク容量:54L



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.