

品番：EA897AN-17

品名：AC100V・72W 送風機(強・弱2段)



販売価格	32,500円(税抜)／35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜)／35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/03 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0060ページ		

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	CV-3510S
ファン径	350mm	電源コード	2m
最大風速(50/60Hz)	強216 弱196/強242 弱199	最大風量	86m3/min(50Hz)、96m3/min(60Hz)
サイズ	520(W)×280(D)×500(H)mm	重量	約7kg
電流(50/60Hz)(A)	強0.58 弱0.43/強0.70 弱0.54	電源	AC100V(50/60Hz)
騒音(50/60Hz)	弱:59.5dB/56.5dB 強:61.5dB/62db	消費電力(50/60Hz)	弱:44W/56W 強:57W/72W
材質	ステンレス	羽根	35cmステンレス 3枚
回転数	強(50Hz/60Hz):1350/1520回/分 弱(50Hz/60Hz):1225/1250回/分	付属品	・設置金具(丸)×4(直径25.4以下用) ・設置金具(U)×4(ナット16)
注意	室温0～40℃、湿度90%以下でご使用ください。		

施設園芸、栽培施設内の循環と送風に。(夏場の高温対策、冬場の暖房の効率化)
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に。
ボディは錆や腐食に強いステンレスを使用。

吊り下げ及び床に置いてでも使用可能です。
全閉型モーター採用により高湿度に耐えます。
サーマルプロテクター付で異常過熱時電源を遮断します。
安全のためのガードネット装備（羽の中に指や異物の混入を防ぐ網が装着してあります）

代替品

	品番	EA897AN-17A
	コメント	変更点:材質、風速、風量など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.