

品番 : EA897CW-37A

品名 : AC100V/ 760W コンパクトセラミックファンヒーター



販売価格	8,250円(税抜) / 9,075円(税込)		
カタログ価格	8,250円(税抜) / 9,075円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/12 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0064ページ		



製品詳細
電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 50Hz:760W 60Hz:710W
温度調整 2段階(強/弱)
人感センサー感知範囲 上下約40°、左右約40°
人感センサー感知距離 約2m
電源コード 約2m
質量 約1.8kg

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JCH-M082T
サイズ	176(W)×145(D)×280(H)mm	重量	約1.8kg
消費電力	50Hz:760W、 60Hz:710W	コード長	約2m
人感センサー	感知範囲:上下60°C、左右90°C 感知距離:約2m	安全装置	転倒時安全スイッチ、 電流ヒューズ、温度ヒューズ、 サーモスイッチ、チャイルドロック
電源	AC100V(50/60Hz共用)	材質	ポリプロピレン、スチール
カラー	ホワイト		

温風2段階切替(強/弱)

人感センサー付で人の動きを感知して  
自動でON/OFFするセラミックファンヒーター

人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。

電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。

コンパクトサイズでスペースを取らないので、  
トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。

人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。  
連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。

お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。

代替品

	<p>品番 EA897CW-41E コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.