

品番 : EA899NB-50

品名 : AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)



販売価格	254,500円(税抜) / 279,950円(税込)		
カタログ価格	254,500円(税抜) / 279,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2481ページ		



仕様

メーカー	NIVAC	型番	NDS-105T
用途	リフォーム現場・コンクリート切断現場・トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場などに	電源	AC100V
消費電力	1050W	風量	2.7m ³ /min
真空圧	21.6kPa	騒音値	77dB
タンク容量	50L	サイズ	514(W)×514(L)×660(H)mm
ホース全長	2.5m	重量	19.5kg
タンク材質	ステンレス(SUS304)	フィルター材質	テトロン不織布
フィルター面積	0.66 m ²	プロア	バイパスプロアモーター
付属品	ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m		

【連続逆洗機構】

フィルターに付着した粉じん・液体は、逆洗ノズルから噴射する大気圧力差によって連続的に払落とされます。

テトロン成型フィルターとの組み合わせにより目詰まりがおきにくく、吸引力が保持され作業効率が上がります。

乾式専用

微粉塵、各種粉体の集塵、回収に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.