

品番：EA897CW-73

品名：AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付)



販売価格	23,900円(税抜)／26,290円(税込)		
カタログ価格	23,900円(税抜)／26,290円(税込)		
在庫数	最新在庫：18（2024/05/17 14:42現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0067ページ		



人感センサーとは
人の動き(温度変化)を感知し、
センサーの感知範囲内に人が入ると
感知し動作します。
人の動きを一定時間検知しなかった場合、
感知が停止するのため、人が居ない場合は
感知が停止することがなく動作しなくなります。



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JKC125D1
サイズ(W×D×H)mm	391×191.8×365.4	消費電力	弱:625W 強:1250W
重量	5.5kg	コード長	1.8m
電源	AC100V(50/60Hz)	材質	PP、ABS、PBT
タンク容量	約2.5L	加湿量	温風(強)+加湿(連続):600ml/h 温風(弱)+加湿(連続):250ml/h 加湿(連続):380ml/h
温風運転モード	3段階(自動・強・弱)	加湿運転モード	連続／自動
加湿運転時の消費電力	1200W(加湿「連続」+温風「強」使用時)	加湿方式	加熱気化式
連続使用時間	加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%)	適用床面積	木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2㎡) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4㎡)
加湿の目安	【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:～17畳	目安表示値の基準値 (1㎡あたりの必要W)	断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W

	加湿単独:～11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:～10畳 加湿単独:～7畳	数)	断熱材の厚み50mm(木造住宅/コン クリート住宅):140W/93W
安全装置	電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセン サー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止 用サーミスタ		
加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。			
人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。			
イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。			
温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。			
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。			
(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.