

品番：EA899TD-30A

品名：AC100V/1100W/30L 乾湿両用掃除機



販売価格	50,400円(税抜)／ 55,440円(税込)		
カタログ価格	50,400円(税抜)／55,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2025/07/17 17:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2478ページ		



低騒音・安全設計・安定走行形状

仕様

電源	100V・11A	消費電力	1100W
吸込仕事率	790.68W	最大風量	2.1m3/min
真空度	22.6kPa	タンク容量	30L(吸水18L)
タンク材質	プラスチック	騒音値	74dB
ホース径	ノズル側:32mm、 タンク側:35mm	ホース全長	2m
電源コード	5m	サイズ(W×D×H)	360×370×600mm
重量	10.5kg	付属品	フロアーノズル、 ウェットラバー、 すき間ノズル、丸ブラシ、 アルミパイプ2本、ホース
ブロアー機能付			
二重絶縁構造			
吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。			
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。			
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵			

が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。
樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。
ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。
後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。
タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。
本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。
吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。

代替品

	品番	EA899TD-20A
	コメント	AC100V/1100W/20L

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.