

品番 : EA897E-40B

品名 : AC100V/ ϕ 40cm 工業用換気扇(3速)



販売価格	49,400円(税抜)／54,340円(税込)		
カタログ価格	49,400円(税抜)／54,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0062ページ		



カタログ訂正

24/09/03 重量: (誤)10kg(正)12kg (9013 No.55,56)

仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SCF-40DD1-T
羽根径	40cm	仕様	三速式(強・中・弱)
電源	AC100V(50/60Hz)	定格出力	150W
最大風量(50/60Hz)	49/55m ³ /min	騒音値(50/60Hz)	53.5/56.5dB
サイズ	520×520×245(T)mm	重量	12kg
材質	フレーム:鉄 羽根:鉄	特長	<ul style="list-style-type: none">・強力業務用換気扇・両面ベルマウス構造・ワンタッチで風量調整・低騒音構造を採用

3速スイッチ付

代替品

	品番 EA897E-50CB コメント 違い:羽根径 ϕ 50cm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.