

品番 : EA899AR-100A

品名 : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(エコオリジナル)



販売価格	33,500円(税抜)／36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜)／36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2480ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AVC1250
電源	100V	消費電力	1150W
吸込仕事率	280W	電流	12A
最大風量	3.0m ³ /min	真空度	25kPa
騒音値	75dB	サイズ	345×350×505(H)mm
タンク材質	樹脂	重量	7kg
集じん容量	乾燥:21L、液体:18L	ホース長	Φ38mm×1.8m
コード長	5m	付属品	ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スponジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスター×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W

業務用【乾湿両用】集じん機

細かなホコリも確実にキャッチする

カートリッジフィルタ仕様

電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ

HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。

二重絶縁

コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ

代替品

	<p>品番 EA899AR-100C コメント 品番変更</p>
---	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.