

品番 : EA899CB-6A

品名 : AC100V/1100W ブロワバキューム(粉碎機付)



販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2426ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	RESV-1500
電源	100V	消費電力	1100W
風速	低速:50m/秒、高速:70m/秒	風量	低速:7m3/分、高速:10m3/分
吸込仕事率	100~175W	ダストバッグ容量	35L
サイズ	1050×200×370(H)mm	重量	4.5kg
コード長	0.3m	粉碎比率	10:1
電流	12V	付属品	ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)

2段変速

0~100mm伸縮調整ノズル付

本体二重絶縁構造

落ち葉を約1/10に粉碎します。

角度調整のできる補助ハンドル

作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.