

品番：EA940AP-27

品名：300V/17A/3芯x20m 高性能計装用ケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,400円(税抜) / 19,140円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,400円(税抜) / 19,140円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/26 10:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1136ページ                      |      |   |



耐熱性 ★  
耐油性 ★★★★★  
耐ノイズ性 ★  
難燃性 ★★★★★  
柔軟性 ★★★★★  
非移行性 ★★★★★  
移動特性 ★★  
※特性は目安となります。

| 項目   | 規格         | 備考        |
|------|------------|-----------|
| 標準規格 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |
| 燃焼試験 | IEC60332-1 | 電線用垂直燃焼試験 |



### 仕様

|        |                                      |        |  |
|--------|--------------------------------------|--------|--|
| メーカー   | 太陽ケーブルテック                            | 用途     | 交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに |
| 定格容量   | 17A 300V<br>(2.0mm <sup>2</sup> ×3心) | 長さ     | 20m  |
| 導体構成   | 0.26mm/37本                           | 導体外径   | 1.8mm                                      |
| 絶縁体厚さ  | 0.6mm                                | シース厚さ  | 1.0mm                                      |
| 仕上外径   | 8.5mm                                | 絶縁体色   | 白/黒/赤                                      |
| シース色   | 黒                                    | 導体抵抗   | 9.79Ω/Km以下                                 |
| 曲げ半径   | 51.0mm以上                             | 使用最高温度 | 60℃  |
| 使用最低温度 | 敷設可能:-10℃<br>固定配線:-30℃               | 材質     | 絶縁体:PVC<br>シース:耐油耐熱難燃柔軟性PVC                |

電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャップタイヤコード(VCTF)

柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。

シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用

UL VW-1の難燃対応

- ・電気用品安全法適合
- ・RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.