

品番：EA934WC-6A

品名：500g 鉄補修パテ(耐高温用)



販売価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
カタログ価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/26 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1476ページ		



金属部品や金型の修理、穴埋め、シールに

### 仕様

商品名	WEICON HB 300	内容量	500g
耐熱温度範囲	-35~200℃ (短時間の場合: 280℃)	色	濃灰
硬化時間	10時間(80%)	可使用時間	30分
使用温度範囲	15~40℃	完全硬化時間	24時間
荷重たわみ温度	100℃	耐熱性	120℃
比重	2.34g/cm <sup>3</sup>	粘度	1,700,000mPa·s
耐圧	100MPa	引張強度	50MPa
曲げ強度	42MPa	ショウワ硬度D(ASTM D 1706)	85
混合比率	主剤:硬化剤=100:100	密度	2.5g/cm <sup>3</sup>
付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋	使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり)	2.5kg

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。  
耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。

Devcon HR-300 相当品

液が垂れにくいため、垂直面への使用にも適しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.