


品番：EA940AG-230A

品名：600V/28A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(3芯)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,000円(税抜) / 27,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,000円(税抜) / 27,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/23 07:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1138ページ | | |



| 電線の太さ(心数) | 電線許容電流(A) VCT/2CT(3PNC1P) |
|-------------------------|------------------------------|
| 2.0mm ² ×20 | 22(28) |
| φ×30 | 19(24) |
| φ×40 | 17(22) |
| 3.5mm ² ×20 | 32(41) |
| φ×30 | 28(36) |
| φ×40 | 25(32) |
| 5.0mm ² ×20 | 41(53) |
| φ×30 | 36(46) |
| φ×40 | 32(42) |
| 8.0mm ² ×20 | 51(65) |
| φ×30 | 44(56) |
| φ×40 | 39(50) |
| 14.0mm ² ×20 | 71(91) |
| φ×30 | 62(80) |
| φ×40 | 55(71) |

| 品名 | 規格 | 長さ | 心数 | 電線太さ | 電線許容電流(A) |
|--------------|------|-----|----|--------------------|-----------|
| EA940AG-230A | 600V | 30m | 3 | 3.5mm ² | 32(41) |

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|---------------|
| 略号 | 2CT | 用途 | 屋内外移動用電気機器電源用 |
| 定格容量 | 28A 600V(3.5m ² ×3心) | 長さ | 30m |
| 公称断面積 | 3.5m ² | 仕上外径 | 14.5mm |
| 曲げ半径 | 58mm以上 | 定格温度 | 60℃ |

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

撚線

3心(白・黒・赤)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.