


品番：**EA940AX-15**

品名：1.25mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	<b>33,700円</b> (税抜) / 37,070円 (税込)		
カタログ価格	33,700円 (税抜) / 37,070円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/07/01 03:58現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×2	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×2	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×2	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×2	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

CT-CAB Type	電線太さ(心数)	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22
CT-CAB Type 2	φ×30	19
CT-CAB Type 3	φ×40	17
CT-CAB Type 4	3.5mm <sup>2</sup> ×2	32
CT-CAB Type 5	φ×30	28
CT-CAB Type 6	φ×40	25
CT-CAB Type 7	5.5mm <sup>2</sup> ×2	41
CT-CAB Type 8	φ×30	36
CT-CAB Type 9	φ×40	32
CT-CAB Type 10	8.0mm <sup>2</sup> ×2	51
CT-CAB Type 11	φ×30	44
CT-CAB Type 12	φ×40	39
CT-CAB Type 13	14.0mm <sup>2</sup> ×2	71
CT-CAB Type 14	φ×30	62
CT-CAB Type 15	φ×40	55

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	20A 600V (1.25mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	50m
導体構成	0.18mm/50本	導体外径	1.5mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.7mm
仕上外径	9.8mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	16.0Ω/km
曲げ半径	40mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル (2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ・JIS C3327
- ・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.