


品番：**EA940AX-21**

品名：2.0mm²x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 03:58現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(AI VCT/2CT/3PNC/CT)
2.0mm ² ×2	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm ² ×2	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm ² ×2	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(AI)
CT-CAB Type 1	JIS C 3327	2.0mm ² ×2	22(28)
CT-CAB Type 2	JIS C 3327	φ×30	19(24)
CT-CAB Type 3	JIS C 3327	φ×40	17(22)
CT-CAB Type 4	JIS C 3327	3.0mm ² ×2	32(41)
CT-CAB Type 5	JIS C 3327	φ×30	28(36)
CT-CAB Type 6	JIS C 3327	φ×40	25(32)
CT-CAB Type 7	JIS C 3327	5.0mm ² ×2	41(53)
CT-CAB Type 8	JIS C 3327	φ×30	36(46)
CT-CAB Type 9	JIS C 3327	φ×40	32(42)
CT-CAB Type 10	JIS C 3327	8.0mm ² ×2	51(65)
CT-CAB Type 11	JIS C 3327	φ×30	44(56)
CT-CAB Type 12	JIS C 3327	φ×40	39(50)
CT-CAB Type 13	JIS C 3327	14.0mm ² ×2	71(91)
CT-CAB Type 14	JIS C 3327	φ×30	62(80)
CT-CAB Type 15	JIS C 3327	φ×40	55(71)

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	28A 600V (2.0mm ² ×2心)	長さ	10m
導体構成	0.26mm/37本	導体外径	1.8mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.8mm
仕上外径	10.6mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	10.2Ω/km
曲げ半径	43mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル (2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ・JIS C3327
- ・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.