品番: EA940AY-12

品名:1.25m㎡x20m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



| 販売価格 | 21,400円 (税抜)/23,540円(税込) | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価 格 | 21,400円(税抜)/23,540円(税込) | | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/20 02:59現在) | | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | | | |
| カタログページ | 1182ページ | | | | | |





| キャプタイヤケーブルの許容電流 | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|
| 電線の太さ×心数 | 電解的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT) | | | |
| 2.0mb<2i0. | 22(28) | | | |
| // ×3i). | 19(24) | | | |
| # ×40 | 17(22) | | | |
| 3.5mb<20 | 32(41) | | | |
| # ×30. | 28(36) | | | |
| // ×40 | 25(32) | | | |
| 5.5mb(2i) | 41 (53) | | | |
| # ×30 | 36(46) | | | |
| # X40 | 32(42) | | | |
| 8.0mb<2i0. | 51 (65) | | | |
| # ×36. | 44(56) | | | |
| # X40. | 39(50) | | | |
| 14.0mb<2i). | 71 (91) | | | |
| | | | | |



仕様

| メーカー | 富士電線 55/71 | 用途 | 工場現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源回路用 |
|--------|-------------------------|--------|-------------------------------------|
| 定格容量 | 18A 600V (1.25m㎡×3心) | 長さ | 20m |
| 導体構成 | 0.18mm/50本 | 導体外径 | 1.5mm |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | シース厚さ | 1.8mm |
| 仕上外径 | 10.5mm | 絶縁体色 | 白/黒/赤 |
| シース色 | 黒 | 導体抵抗 | 16.0Ω/km |
| 曲げ半径 | 42mm以上 | 使用最高温度 | 75℃ |
| 使用最低温度 | 固定:-40℃ 移動:-25℃ | 材質 | 絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレンゴム |

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ·JIS C3327
- ·電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.