

品番 : EA940AY-22

品名 : 2.0mm²×20m/3芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	22,900円(税抜)／25,190円(税込)		
カタログ価格	22,900円(税抜)／25,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/13 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ(㎟)	電流許容電流(Ⓐ)
2.0㎟×3芯	VCT/2CT(2PNCT)
× ×30	22(28)
× ×40	19(24)
3.5㎟×3芯	17(22)
× ×30	32(41)
× ×40	28(36)
5.5㎟×3芯	25(32)
× ×30	41(53)
× ×40	36(46)
8.0㎟×3芯	32(42)
× ×30	51(65)
× ×40	44(56)
14.0㎟×3芯	39(50)
× ×30	71(91)
× ×40	62(80)
55(71)	

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	24A 600V (2.0㎟×3芯)	長さ	20m
導体構成	0.26mm/37本	導体外径	1.8mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.8mm
仕上外径	11.1mm	絶縁体色	白/黒/赤
シース色	黒	導体抵抗	10.2Ω/km
曲げ半径	45mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプロレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプロレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプロレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

・JIS C3327

・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.