品番: EA940AY-22

品名:2.0m㎡x20m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	<b>24,200円</b> (税抜)/26,620円(税込)				
カタログ価 格	24,200円(税抜)/26,620円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 02:59現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1182ページ				





キャブタイヤケ	ープルの許容電流
電線の太さ×心数	電解的容電液(A) VCT/2CT(2PNCT
2.0mb<2i0	22(28)
// ×3i).	19(24)
// ×40.	17(22)
3.5mb<20.	32(41)
// ×3i).	28(36)
// ×40.	25(32)
5.5mb<2i0.	41 (53)
// ×3i).	36(46)
// ×40.	32(42)
8.0mb<2i0.	51 (65)
// ×3i).	44(56)
// ×40.	39(50)



## 仕様

メーカー	富士電線 55/71	用途	工場現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源回路用
定格容量	24A 600V (2.0m㎡×3າັບ)	長さ	20m
導体構成	0.26mm/37本	導体外径	1.8mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.8mm
仕上外径	11.1mm	絶縁体色	白/黒/赤
シース色	黒	導体抵抗	$10.2\Omega/\text{km}$
曲げ半径	45mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

## 認証区分

- ·JIS C3327
- ·電気用品安全法 JET1342-11012-1011

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.