



品番：EA940C-32

品名：E 17口金 電球用ソケット(磁器製)



販売価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
カタログ価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 92 (2026/06/07 12:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1167ページ		



#### 仕様

用途	E17口金のランプレセプタクル	定格容量	3A・300V
口金	E17	サイズ	φ25×40mm
取付ピッチ	16mm		
磁器製			
主に照明器具・スタンド照明などに使用			
結線方法は、半田止め用となります			
取付方法について、 ①ソケット台(画像:【商品説明】に添付)に取り付ける場合:ビスサイズ 3×15mmになります。 ②柱や壁に直接取り付ける場合:取り付けの場所によりますので、太さ3mmのビスを使用してください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.