

品番 : EA940C-61

品名 : E11口金 ハロゲンランプソケット(耐熱/取付金具付)



販売価格	695円(税抜) / 765円(税込)		
カタログ価格	695円(税抜) / 765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/15 11:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1167ページ		



仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	SB-1103H
口金	E11	定格容量	7A・300V
取付金具	有	付属品	取付金具
サイズ	φ22.5mm×23.5mm		

ハロゲン電球専用のランプソケットです。

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。

500W以下のものをご使用ください。

<警告>

ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。

ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。

水のかかる場所では使用しないでください。

分解・改造しないでください。

ソケットを固定してご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.