品番: EA940DL-22

品名: [EA940DL-17用] カバー(溶断表示付)



販売価格	1,050円(税抜)/1,155円(税込)				
カタログ価格	1,050円(税抜)/1,155円(税込)				
在庫数	最新在庫: 26 (2025/11/23 18:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1229ページ				





仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-700-FCL		
適合ヒューズ管サイズ	φ 6.4×30mm φ 6.35×30mm φ 6.35×31.8mm	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上		
耐電圧	AC2000V(1分間)	材質	ポリカーボネート		
ネオンランプ使用電圧	AC100V·250V	ネオンランプ保護抵抗 (内蔵済)	150kΩ、1/4W		
ネオンランプ放電開始電圧	AC75V以下	ネオンランプ放電電流	100V:約0.3mA 200V:約0.96mA 250V:約1.3mA		
ネオンランプ寿命(連 続)	100V:約60000時間 200V:約30000時間 250V:約20000時間	サイズ	57×13×24mm		
適合ヒューズホルダー	EA940DL-17				
溶断表示機能付き					
つまみ付き					
RoHS対応品					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.