

品番 : EA940C-62

品名 : E11口金 ハロゲンランプソケット(耐熱/取付金具なし)



販売価格	680円(税抜)／748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜)／748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	SB-1104H
口金	E11	定格容量	7A・300V
取付金具	無	サイズ	Φ22.5mm×23.5mm
ハロゲン電球専用のランプソケットです。			
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。			
500W以下のものをご使用ください。			
<b>&lt;警告&gt;</b> ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。 ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。 水のかかる場所では使用しないでください。 分解・改造しないでください。 ソケットを固定してご使用ください。			

## 代替品

	品番 EA940C-61 コメント 違い:取付金具あり
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.