品番: EA940DL-23

品名: [EA940DL-19用] カバー(溶断表示付)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)				
カタログ価 格	660円(税抜)/726円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/23 19:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1229ページ				





仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-720-FCL			
適合ヒューズ管サイズ	φ10.31×38.1mm	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上			
耐電圧	AC2000V(1分間)	材質	ポリカーボネート			
ネオンランプ使用電圧	AC100V·250V	ネオンランプ保護抵抗 (内蔵済)	150kΩ、1/4W			
ネオンランプ放電開始電圧	AC75V以下	ネオンランプ放電電流	100V:約0.3mA 200V:約0.96mA 250V:約1.3mA			
ネオンランプ寿命(連 続)	100V:約60000時間 200V:約30000時間 250V:約20000時間	サイズ	64×19.6×27.75mm			
適合ヒューズホルダー	EA940DL-19					
溶断表示機能付き						
つまみ付き						
RoHS対応品						