


品番：EA940DD-11

品名：DC24V/150mm 火災報知用ベル



販売価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/14 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2310ページ		



仕様

定格電圧	DC24V	サイズ	φ150×45.5(H)mm
コード長	400mm	材質	ゴング:アルミ(赤塗装) ベース:スチール(メッキ鋼板)
使用電圧範囲	19.2～28.8V	定格電流	0.01A
最低動作電圧	16V	使用温度範囲	－10～＋40℃
保存温度	－20～＋60℃	使用周囲湿度	45～85%
音量	94dB	寿命	80時間
絶縁抵抗	50MΩ以上	重量	500g
耐電圧	500V/1分間		

火災報知器のメンテに数多く使われています。

低消費電流で大きな音を発生する高性能モーターベル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.