


品番 : EA940DL-22

品名 : [EA940DL-17用] カバー(溶断表示付)



販売価格	755円(税抜)／831円(税込)		
カタログ価格	755円(税抜)／831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/01/12 14:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1184ページ		



## 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-700-FCL
適合ヒューズ管サイズ	φ 6.4×30mm φ 6.35×30mm φ 6.35×31.8mm	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V(1分間)	材質	ポリカーボネート
ネオンランプ使用電圧	AC100V・250V	ネオンランプ保護抵抗 (内蔵済)	150kΩ、1/4W
ネオンランプ放電開始電圧	AC75V以下	ネオンランプ放電電流	100V:約0.3mA 200V:約0.96mA 250V:約1.3mA
ネオンランプ寿命(連続)	100V:約60000時間 200V:約30000時間 250V:約20000時間	サイズ	57×13×24mm
適合ヒューズホルダー	EA940DL-17		
溶断表示機能付き			
つまみ付き			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.