


品番：EA940DL-23

品名：[EA940DL-19用] カバー(溶断表示付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 730円(税抜) / 803円(税込) | | |
| カタログ価格 | 730円(税抜) / 803円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/16 05:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1184ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|---|---------------------|--|
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | F-720-FCL |
| 適合ヒューズ管サイズ | φ 10.31×38.1mm | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V(1分間) | 材質 | ポリカーボネート |
| ネオンランプ使用電圧 | AC100V・250V | ネオンランプ保護抵抗 (内蔵済) | 150kΩ、1/4W |
| ネオンランプ放電開始電圧 | AC75V以下 | ネオンランプ放電電流 | 100V:約0.3mA 200V:約0.96mA 250V:約1.3mA |
| ネオンランプ寿命(連続) | 100V:約60000時間 200V:約30000時間 250V:約20000時間 | サイズ | 64×19.6×27.75mm |
| 適合ヒューズホルダー | EA940DL-19 | | |
| 溶断表示機能付き | | | |
| つまみ付き | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

