品番: EA940LN-15

品名: フラット直流2線 近接センサー(5mm・非シールド)



販売価格	4,280円 (税抜)/4,708円(税込)				
カタログ価格	4,280円(税抜)/4,708円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 15:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1238ページ				





仕様

メーカー	オムロン(omron)	型番	TL-W5MD1			
直流2線式						
タイプ	非シールドタイプ	検出方式	誘導形			
検出距離	5mm±10%	設定距離	0~4mm			
応差	検出距離の10%以下	検出可能物体	磁性金属(非磁性金属は検出距離が 低下します)			
標準検出物体	鉄18×18×1mm	応答周波数	DC:500Hz			
電源電圧	DC12~24V、リップル10%以下	使用電圧範囲	DC10~30V			
漏れ電流	DC0.8mA以下	表示灯	動作時:赤色、設定時:緑色			
コード長	2m	使用温度範囲	-25~70℃			
使用湿度範囲	35~95%RH	保護構造	IP67			
重量	約45g	材質	耐熱ABS			

株式会社エスコ