


品番：EA940LN-15

品名：フラット直流2線 近接センサー(5mm・非シールド)



販売価格	4,370円(税抜)／4,807円(税込)			
カタログ価格	4,370円(税抜)／4,807円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/24 17:01現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1192ページ			



仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	TL-W5MD1
直流2線式			
タイプ	非シールドタイプ	検出方式	誘導形
検出距離	5mm±10%	設定距離	0～4mm
応差	検出距離の10%以下	検出可能物体	磁性金属 (非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体	鉄18×18×1mm	応答周波数	DC: 500Hz
電源電圧	DC12～24V、リップル10%以下	使用電圧範囲	DC10～30V
漏れ電流	DC0.8mA以下	表示灯	動作時: 赤色、設定時: 緑色
コード長	2m	使用温度範囲	-25～70℃
使用湿度範囲	35～95%RH	保護構造	IP67
重量	約45g	材質	耐熱ABS

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

