

品番：EA940MH-12


品名：15A/1m [防雨型]漏電保護専用プラグ(L型)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	15A	20A	25A	30A	35A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A
SVCT2m	11,800	13,800	15,800	17,800	19,800	21,800	23,800	25,800	27,800	29,800	31,800	33,800
SVCT3m	12,800	14,800	16,800	18,800	20,800	22,800	24,800	26,800	28,800	30,800	32,800	34,800
SVCT4m	13,800	15,800	17,800	19,800	21,800	23,800	25,800	27,800	29,800	31,800	33,800	35,800
SVCT5m	14,800	16,800	18,800	20,800	22,800	24,800	26,800	28,800	30,800	32,800	34,800	36,800
SVCT6m	15,800	17,800	19,800	21,800	23,800	25,800	27,800	29,800	31,800	33,800	35,800	37,800
SVCT7m	16,800	18,800	20,800	22,800	24,800	26,800	28,800	30,800	32,800	34,800	36,800	38,800
SVCT8m	17,800	19,800	21,800	23,800	25,800	27,800	29,800	31,800	33,800	35,800	37,800	39,800
SVCT9m	18,800	20,800	22,800	24,800	26,800	28,800	30,800	32,800	34,800	36,800	38,800	40,800
SVCT10m	19,800	21,800	23,800	25,800	27,800	29,800	31,800	33,800	35,800	37,800	39,800	41,800



仕様

メーカー	日動工業	型番	PBWL-EB-T
屋外用 漏電保護専用			
コンセント定格	15A・AC100V (1500W)	電線仕様	SVCT2m m ² ×3心
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント数	3個(防雨キャップ付)	コード長	1m
重量	600g		
アース付			
プラグ形状	L型ポッキンプラグ		

代替品

	品番 EA940MH-11A コメント プラグ形状:ストレート
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

