

品番：EA940MH-17

品名：15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	PBWL-EB10-T
定格	15A・AC100V(1500W)	仕様	L型ポッキンプラグ
コード長	10m	コンセント	15A×3個(防雨キャップ付)
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
電線仕様	SVCT 2.0mm ² ×3心	重量(g)	2300
防水規格	IPX3	漏電遮断器タイプ	漏電保護専用
アース付			
屋内・屋外兼用型			
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。			
L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。			
パイロットランプ	なし		

代替品

品番	EA940MH-16
コメント	プラグ形状:ストレート



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.