

品番：EA940MH-2B

品名：15A x0.45m 漏電保護プラグ



販売価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/28 22:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EBT-S
定格	15A・AC100V(1500W)	プラグ形状	ポッキンプラグ
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コード長	0.45m	全長	500mm
重量	420g	材質	本体:ABS樹脂
使用環境温度	0～35℃	電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心
コンセント	接地2P×3		
今ある機器を漏電ブレーカー付に			
コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業			
2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能 ・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。 ・コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。			
屋内用			
漏電保護専用			

