品番: EA940PM-173

品名: DVI信号 送信機・受信機セット(POE対応)



販売価格	142,000円 (税抜)/ 156,200円(税込)				
カタログ価 格	142,000円(税抜)/156,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/23 01:30現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1941ページ				















受信機側にACアダプタを必要としないPoE(Power over Ethernet)対応のDVIエクステンダー。1080p・フルHD解像度で最大70mまで、1080p・フルHD解像度で最大100mまでの延長が可能。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXDVPOE
最大解像度	1920×1080ドット(フルHD/1080p) ※カテゴリ7・6・5e使用時(100mま で)	延長ケーブル長	100m(最大)※解像度によりケーブル 延長距離が異なります。
帯域幅	シングルリンク 165MHz/1. 65Gbps per channel (4.95 Gbps all channel)	インターフェース	<送信機>入力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45メス×1、IE・IRユニット用ジャック×2<受信機>入力/RJ-45メス×1出力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2
消費電力	11.4W(最大)	環境条件	動作時温度・湿度/5~40℃・80%以下(結露なきこと)保管時温度・湿度/-20~60℃・80%以下(結露なきこと)
材質	スチール	サイズ	送信機/W140×D113×H32mm受 信機/W120×D73×H32mm
重量	送信機/523g受信機/348g	付属品	ACアダプタ(DC48V/1.05A)×1、電 源ケーブル×1、IEユニット×1、IRユ

			ニット×1、ゴム足×8、取扱説明書、保証書 《備考》※本製品はLANケーブルを 使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。
対応機器	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※DVI(24pin)ディスプレイコネクタを 持つ機種	対応出力機器	DVI (24pin) 対応のディスプレイまたはプロジェクター(シングルリンクモード用) ※本製品はデジタル信号のみに対応しています。アナログ信号には対応していません。 ※DVIデュアルリンク信号には対応していません。
対応LANケーブル	カテゴリ7・6A・6・5eストレートケーブル※本製品はカテゴリ7・6A・6・5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。※LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。		

DVI信号を1080p(1920×1080ドット)解像度で最大100mまで延長することができるDVIエクステンダーです。

受信機側はPoE(Power over Ethernet)対応なのでACアダプタの接続が必要なく簡単に設置することができます。

送信機側にもDVI出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にDVI出力ができます。

送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ7・6・5eストレートケーブルを1本使用して延長することができます。※本製品はカテゴリ7・6・5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。※LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T7シリーズ(カテゴリ7) ・KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) ・KB-T6L-CB100(100m)/300(300m)(カテゴリ6) ・KB-T5Tシリーズ(カテゴリ5e)

赤外線信号も伝送できるので延長先からDVI機器のリモコン操作も可能です。

ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。

工場や建築現場などDVI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、DVI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。

※接続機器・機能により動作しない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.