


品番：EA940PM-173

品名：DVI信号 送信機・受信機セット(POE対応)



販売価格	143,000円(税抜)／ 157,300円(税込)		
カタログ価格	143,000円(税抜)／ 157,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 19:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1901ページ		



受信機側にACアダプタを必要としないPoE(Power over Ethernet)対応のDVIエクステンダー。1080p・フルHD解像度で最大70mまで、1080p・フルHD解像度で最大100mまでの延長が可能。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXDVPOE
最大解像度	1920×1080ドット(フルHD/1080p) ※カテゴリ7・6・5e使用時(100mまで)	延長ケーブル長	100m(最大)※解像度によりケーブル延長距離が異なります。
帯域幅	シングルリンク 165MHz/1.65Gbps per channel(4.95 Gbps all channel)	インターフェース	<送信機>入力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45メス×1、IE・IRユニット用ジャック×2<受信機>入力/RJ-45メス×1出力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2
消費電力	11.4W(最大)	環境条件	動作時温度・湿度/5～40℃・80%以下(結露なきこと)保管時温度・湿度/－20～60℃・80%以下(結露なきこと)
材質	スチール	サイズ	送信機/W140×D113×H32mm受信機/W120×D73×H32mm
重量	送信機/523g受信機/348g	付属品	ACアダプタ(DC48V/1.05A)×1、電源ケーブル×1、IEユニット×1、IRユ

			ニット×1、ゴム足×8、取扱説明書、保証書 《備考》※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。
対応機器	Windows搭載 (DOS/V) パソコン ※DVI (24pin) ディスプレイコネクタを持つ機種	対応出力機器	DVI (24pin) 対応のディスプレイまたはプロジェクター (シングルリンクモード用) ※本製品はデジタル信号のみに対応しています。アナログ信号には対応していません。※DVIデュアルリンク信号には対応していません。
対応LANケーブル	カテゴリ7・6A・6・5eストレートケーブル※本製品はカテゴリ7・6A・6・5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。※LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。		
DVI信号を1080p (1920×1080ドット) 解像度で最大100mまで延長することができるDVIエクステンダーです。			
受信機側はPoE (Power over Ethernet) 対応なのでACアダプタの接続が必要なく簡単に設置することができます。			
送信機側にもDVI出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にDVI出力ができます。			
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ7・6・5eストレートケーブルを1本使用して延長することができます。※本製品はカテゴリ7・6・5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。※LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル (サンワサプライ製) ・KB-T7シリーズ (カテゴリ7) ・KB-T6TSシリーズ (カテゴリ6) ・KB-T6L-CB100 (100m) / 300 (300m) (カテゴリ6) ・KB-T5Tシリーズ (カテゴリ5e)			
赤外線信号も伝送できるので延長先からDVI機器のリモコン操作も可能です。			
ウォールマウント機能 (壁面取り付け) を考慮した外形構造になっています。			
工場や建築現場などDVI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、DVI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 ※接続機器・機能により動作しない場合があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.