

品番：EA942DR-17

品名：3.5kg [油性] 錆止め塗料(シルバー-ジンクリッチ)



販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1490ページ		



錆び止め効果	
ローバルシルバー	★★★
溶融亜鉛めっき	★★★★★
一般錆止め	★

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により認められたアルミ・亜鉛配合塗料です。  
劣化が早い塩化鉄酸が少なく、  
耐食性に優れ、使用面積が広がります。



アルミ顔料配合で、落ち着いたあるシルバー色の仕上がり  
垂鉛めっきの補修、ローバルの上塗りに最適

### 仕様

メーカー	ローバル (ROVAL)	型番	RS-3.5KG
カラー	シルバー	内容量	3.5kg
乾燥時間	23℃: 45分	塗り面積	2回塗り: 7㎡
使用温度範囲	5~40℃ (湿度85%以下)	標準膜厚	80μm (40μm×2回塗)
塗布量	500g/㎡ (250g×2回塗) ※理論値	耐熱性	170℃ (連続24時間) 異常なし
耐寒性	低温連続試験: -60℃ (連続1008時間) 異常なし 低温サイクル試験: 72サイクル 異常なし (5時間保持 (-30℃) + 1時間保持 (+10℃))		
つや消し			
鉛、クロムフリー			
垂鉛含有率83%			

アルミ配合
F☆☆☆☆取得
亜鉛めっきの補修に最適です
一般錆止め塗料に比べ強力な錆止め効果を持ち、シルバー色仕上げで亜鉛メッキ面への補修、上塗りに最適です。
アルミ顔料を配合することで、落ち着いたあるシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。
鉄材のさび止め、広い面への塗装、腐食環境の厳しい所での使用にはローバル(EA942CR-1、EA942DR-5・-6)を下塗りしてからの使用をおすすめします。 単品でご使用の際は十分に膜厚を確保してください。(乾燥膜厚80 $\mu$ m以上)
溶融亜鉛メッキと同様に、暴露されるにしたがい色が変化します。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.