

品番：EA942EX-2

品名：300ml 導電塗料スプレー(プラスチック用/銀銅)



販売価格	4,500円(税抜)／4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜)／4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/31 10:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1535ページ		



仕様

メーカー	プラスコート	型番	PCS-107AgCu
商品名	polycalm	内容量	300ml
使用温度範囲	-50～80℃	色	茶褐色
乾燥時間(指触)	約5～10分(25℃) 手につかない	塗布面積	約1.0㎡(20μm厚)/本
硬化時間	約3時間(25℃)	表面抵抗率	約0.2Ω/sq(30μm厚)
対象	ABS・アクリル・PC等の一般樹脂 ※金属、紙、木は不可。	用途	電子機器の樹脂筐体内面の電磁波シールド、ノイズによる誤作動の防止、基盤へのスパーク防止、帯電防止、静電気防止

銀銅複合粉をフィラーに使用した電磁波シールド塗料です
スプレーするだけでプラスチックの表面を導電化できます。
生産ラインでのシールドコートの補修や塗り足し用途に。
ニッケル塗料より、高導電性があります。
比較的低コストで高導電性を持たせる事が出来ます。
銀銅複合粉が含まれていますので、環境によっては(素手で触れた跡など)変色する可能性があります。
試作・実験・ノイズ漏れの特定など、研究・設計用途に。

スポット生產品や、設置・施工現場でのノイズ対策用に。

電気楽器やオーディオ機器のノイズ対策などホビー用に。

専門工場品質のシールドコーティングを手軽にスプレー！

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.