

品番：EA948T-9

品名：15mm 応用クランプ(ステンス製)



販売価格	3,830円(税抜)／4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜)／4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/05/06 10:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1166ページ1483ページ		



品番	EA948T-9
品名	15mm 応用クランプ(ステンス製)
重量	135g
使用荷重	縦:100kg、横:20kg
締付トルク	10N・m
材質	本体:特殊ステンレス、 ねじ:ステンレス(SUS304)
縮付トルク	10N・m

品番	EA948T-9
品名	15mm 応用クランプ(ステンス製)
重量	135g
使用荷重	縦:100kg、横:20kg
締付トルク	10N・m
材質	本体:特殊ステンレス、 ねじ:ステンレス(SUS304)
縮付トルク	10N・m

仕様

クランプサイズ	15mm	ねじ径	M8
重量	135g	材質	本体:特殊ステンレス、 ねじ:ステンレス(SUS304)
使用荷重	縦:100kg、横:20kg	締付トルク	10N・m
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや 落下防止ネットなどの ワイヤー固定用に使用します。			
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に 配置することで使用用途が広がります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.