

品番：EA949DV-805

品名：M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	915円(税抜)／1,007円(税込)		
カタログ価格	915円(税抜)／1,007円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/02/19 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1247ページ		



◆Bumax 六角ボルト
●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180
●材質 A4-70 (SUS 316, HiMo)
●ねじ規格 ISO 201 / JIS B 1180 / JIS B 1181
●強度クラス Class 80
●寸法単位 mm
●表面処理 8000/1000
●使用温度範囲 -200℃～500℃

◆機械的特性比較

規格	材料	引張強度 (MPa)	引張断面積 (mm ²)	耐力 (N/mm ²)
A2-50	500	51	210	21.4
A4-70	700	71.6	490	49.9
A4-80	800	81.6	600	61.2
A4-90	900	91.6	640	64.3
A4-100	1,000	102	900	91.8
A4-110	1,100	112	900	91.8

◆ねじ規格比較: ねじ規格比較のチャート

規格	ねじ規格	ねじ規格	ねじ規格	ねじ規格	ねじ規格
ISO 201	ISO 201	ISO 201	ISO 201	ISO 201	ISO 201

◆強度クラスの比較

規格	強度クラス
A2-70 (SUS304)	1,400
A2-80 (SUS304)	1,800
A4-80 (SUS316)	1,012
B7 (Inconel)	1,006
A193 (Inconel)	1,007

◆ボルトの材質による摩擦係数の比較

材質	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
A4-80 (SUS316)	0.19
A4-80 (SUS316)	0.11

◆Bumax 六角ボルト

規格	材料	引張強度 (MPa)	引張断面積 (mm ²)	耐力 (N/mm ²)
A2-50	500	51	210	21.4
A4-70	700	71.6	490	49.9
A4-80	800	81.6	600	61.2
A4-90	900	91.6	640	64.3
A4-100	1,000	102	900	91.8
A4-110	1,100	112	900	91.8

◆Bumax 六角ボルト

規格	材料	引張強度 (MPa)	引張断面積 (mm ²)	耐力 (N/mm ²)
A2-50	500	51	210	21.4
A4-70	700	71.6	490	49.9
A4-80	800	81.6	600	61.2
A4-90	900	91.6	640	64.3
A4-100	1,000	102	900	91.8
A4-110	1,100	112	900	91.8

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M8×20	ピッチ	1.25(並目)
頭対辺	13mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性・高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

