


品番 : EA969GA-8

品名：φ200mm フランジ形たわみ軸継手



販売価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 10:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1220ページ		



## 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	FCL200
外径	φ 200mm	穴径	ブшу: φ 41mm ボルト: φ 20mm
サイズ	B:145mm C1:100mm、C2:100mm D1:56mm、D2:56mm F1:22.4mm、F2:22.4mm L:71mm、t:4mm	材質	本体: 鋳鉄 ナット・座金・ボルト: SS400相当(三価クロメート処理) ばね座金: SWRH62(三価クロメート処理) ブшу: NBR(B(12)-j1a1 [HS(JIS A)=70])
重量	約14.3kg	ボルト穴	8個
ボルト抜きしろ	85mm	ブッシュ部耐熱温度	-20~90°C
最大トルク	440N·m	最高回転数	3200min-1
慣性モーメント	$6.2 \times 10 \text{kg} \cdot \text{m}^2$	許容偏心	0.2mm
許容偏角	1/6°	許容エンドプレイ	±2.8mm

JIS B 1452-1991 準拠

継手ボルトを外すだけでブッシュ交換でき、保守・保全が簡単。

フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取り付けが簡単。

偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。

<使用上の注意>

軸継手(FCL90)への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。

軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。

ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。

軸穴未加工品です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.