品番: EA984DL-2

品名: 2.0ton 竪吊クランプ



| 販売価格 | 88,500円(税抜)/97,350円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 88,500円(税抜)/97,350円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/24 13:25現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1799ページ | | | | |









カタログ訂正

25/10/08 全長: (誤) 320mm→(正) 386mm (No.56 1253)

仕様

| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | A2007 |
|--------|---------|--------|---------|
| 商品名 | V-25-N型 | 使用荷重 | 2t |
| クランプ範囲 | 0~30mm | 全長 | 386mm |
| 重量 | 6.9kg | 最小許容内径 | φ 350mm |

ワンタッチ安全ロック式

吊上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。

運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上げ状態に変化はありません。

圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働き、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材より外れることはありません。

ボルト・ナットは本体の凹部装着保護されているため、使用中における損傷や摩耗の軽減を図っています。

カムを開放状態で保持でき、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。

型打鍛造と熱処理調質による製品