






品番：EA984DN-0.5A

品名：0.5ton 無傷豎吊クランプ



販売価格	60,900円(税抜) / 66,990円(税込)		
カタログ価格	60,900円(税抜) / 66,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 19:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1750ページ		



仕様

メーカー	三木ネツレン	型番	A2050
商品名	FL-V型	用途	ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等マグネット使用ができない豎吊作業に
使用荷重	0.5t	クランプ範囲	0~16mm
全長	245mm	重量	3kg

落下防止安全装置付き

ラチェットハンドル付き

吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。

オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働きます。

<使用方法>

- ①吊上物の板厚に応じてアジャストボルトを回し、スライダーを戻し予め口幅を広く開けます。
- ②吊上物がクランプのくわえ口の奥に当るまで、充分差込みます。
- ③吊環を押込み、次に補助カムのレバーを手指で開放に戻します。
- ④受金が本体に密着するまで、アジャストボルトを回し締付けるとクランプの取付けが完了します。
- ⑤吊環を引張って吊上げ荷重を掛けると受け金にクランプ力が働いて吊上げ物を増締めします。
- ⑥着地後、取外しの場合は、アジャストボルトを逆に回してスライダーを上方に戻せば、開放になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.