

品番 : EA986KW-150

品名：150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	30,400円(税抜)／ 33,440円(税込)		
カタログ価格	30,400円(税抜)／33,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■■■ Excellent

Operating noise (静音性)
 ■■■□□ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■□□ Satisfactory

耐荷重
800kg



印度・韓国・中国のランクについて

● 中国：中国のランクは、中国の経済成長率に依存する。中国の経済成長率は、中国のGDP成長率に依存する。中国のGDP成長率は、中国のGDP成長率に依存する。

● 韓国：韓国のランクは、韓国の経済成長率に依存する。韓国の経済成長率は、韓国のGDP成長率に依存する。韓国のGDP成長率は、韓国のGDP成長率に依存する。

● 印度：印度のランクは、印度の経済成長率に依存する。印度の経済成長率は、印度のGDP成長率に依存する。印度のGDP成長率は、印度のGDP成長率に依存する。

ナイロン

ジャンル別動向			
年代の選択	研究	発行時の評価	転写リソース
1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代

ネットワークの活用

図1 単一のネットワーク環境 ● 単一のネットワーク環境 ● サーバーとクライアントの接続 ● ネットワークの活用	図2 複数のネットワーク環境 ● 複数のネットワーク環境 ● サーバーとクライアントの接続 ● ネットワークの活用
--	--

図1と図2は、ネットワークの活用方法を示しています。図1は単一のネットワーク環境で、図2は複数のネットワーク環境を示しています。両図とも、サーバーとクライアントの接続、およびネットワークの活用が示されています。

チャーターの船舶と航路の例示

T = $\frac{E}{r}$ の

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	200	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,940	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

プレート取付け型

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

