


品番 : EA986PH-12

品名 : 100mm キャスター(ネジ式/ブレーキ付/振動吸収)



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/02/16 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1676ページ		



● 耐荷重  
20kg



## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	CT100N3SL-19-Y
仕様	自在ストッパー有	車輪径×幅(mm)	100×69
耐荷重(kg)	20	取付高(H)	118~125mm
ねじサイズ	W3/8×山16	軸長	19mm
材質	金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー	重量(g)	599.2
使用温度範囲	-5°C~60°C		
ペアリング入り			
サスペンション付			
凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.