品番: EA986HM-2

品名: 100mm キャスター(自在金具·前輪ブレーキ付)



販売価格	9,620円(税抜)/10,582円(税込)					
カタログ価 格	9,620円(税抜)/10,582円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 07:51現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1740ページ					













耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×37	
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	280 (4km/h時)	
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)	
重量(g)	1,159	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6	
プレーンベアリング				
プレート取付け型				

株式会社エスコ