

品番 : EA986VA-50

品名 : 50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用)



販売価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
カタログ価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	500N/mm ²	200N/mm ²
伸び	10%	0.5%
衝撃値	20J	0.5J
疲労強さ	優	劣
加工性	優	劣
重量	同	同



規格

項目	規格
材質	ダクタイル鋳鉄
表面処理	亜鉛メッキ
公差	JIS B 1301



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ)		
密閉防塵式ベアリング1個			
耐荷重(2個)	350kg	サイズ	A:50mm、B:20mm、 B2:41×φ12.9mm、C:5.0mm、 D:6.0mm、E:4.7mm、 G:64.0mm、G1:60mm、 H:100mm、J:33.0mm、 L:φ11mm丸穴、L1:φ11mm丸穴、 P:70mm、t:3.2mm
重量	0.50kg		
1個価格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.