


品番：EA986PH-11

品名：100mm キャスター(ネジ 式/振動吸収)



販売価格	7,260円(税抜)／7,986円(税込)		
カタログ価格	7,260円(税抜)／7,986円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/08/04 14:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1725ページ		



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	CT100N3L-19-Y
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×69
耐荷重(kg)	20	取付高 (H)	118～125mm
ねじサイズ	W3/8×山16	軸長	19mm
材質	金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー	重量(g)	557.2
使用温度範囲	−5℃～60℃		
ベアリング入り			
サスペンション付			
凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。			