

品番：EA986VA-50

品名：50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用)



販売価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
カタログ価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクトイール車と普通鋼車との比較

項目	普通鋼車	ダクトイール車
材質	普通鋼	ダクトイール
重量	約0.5kg	約0.5kg
耐荷重	約350kg	約350kg
寿命	約10年	約20年



規格表

項目	規格
材質	ダクトイール
重量	約0.5kg
耐荷重	約350kg
寿命	約20年



### 仕様

材質	車:ダクトイール鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ)		
密閉防塵式ベアリング1個			
耐荷重(2個)	350kg	サイズ	A:50mm、B:20mm、 B2:41×φ12.9mm、C:5.0mm、 D:6.0mm、E:4.7mm、 G:64.0mm、G1:60mm、 H:100mm、J:33.0mm、 L:φ11mm丸穴、L1:φ11mm丸穴、 P:70mm、t:3.2mm
重量	0.50kg		
1個価格			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.