

大切なものは
長く使いたいから



45181-03

超音波振動が
ガンコな汚れをキレイに洗浄



45181-04



45181-05

POINT

大きなメガネも入るゆりのサイズ
ワンプッシュオープンふた



45181-02

- ワンプッシュでふたが自動的にゆっくりと開きます。
- LEDランプ付き。



ホワイト
45181-01


超音波洗浄器でどうして汚れが落ちるの？

1 超音波の衝撃波
(キャピテーション)が
ガンコな汚れを粉砕



2 超音波による振動が
こびりついた汚れを分離

3 ミクロのかくはんが
汚れを分散、
再付着を防止



簡単 ICオートオフタイマー内蔵

スイッチボンの簡単操作。3分間のオートタイマーで、面倒な設定や特別な作業がいらすず手軽に使えます。途中で止めたいときは、「OFF」スイッチを押せば止まります。

■洗浄中の様子が見やすいLEDランプ付き

■大事な時計やアクセサリーの洗浄に便利なホルダー付き

■メガネはもちろん、腕時計のベルトやはんこ、万年筆のペン先もきれいに洗浄できます



超音波洗浄器

EC-4518W JAN/4975058 451813
(ホワイト)カートン8入

EA115HS-1

〔付属品〕洗浄カゴ、アクセサリーホルダー

- 製品寸法:約225×155×145mm ●製品質量:約935g(本体) 約995g(付属品含)
- パッケージ寸法:約265×200×185mm ●パッケージ込質量:約1.4kg

(標準仕様)AC100V 26W(動作時) 1W(待機時) 洗浄槽容積:約600ml (MAXライン) 容器寸法:約160×90×45mm タイマー:ICタイマー(約3分間オートオフ) コード長さ:約1.5m

●主材質:ABS(本体、洗浄カゴ、アクセサリーホルダー) ●原産国:中国

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。

●超音波洗浄器 ※洗浄に不適切なものもありますので、取扱説明書をよくお読みください。※心臓ペースメーカーをご利用の方は使用しないでください。