

ゆとりのサイズで大きめのメガネもらくらく



特長
超音波の力で隅々までスッカリ洗浄
ゆとりのサイズで大きめのメガネもらくらく
便利なアクセサリホルダーと洗浄かごが付属

INFORMATION

品名	超音波洗浄器		
JAN	品番	カラー	備考
4975058 451813	EC-4518W EA115HS-1	ホワイト	

● 詳細

超音波の力で隅々までスッカリ洗浄

普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れも、超音波の力でスッカリきれいに落とします

ゴシゴシこすって大切なアクセサリに傷をつけるという心配もありません。
※ 本製品はメガネ・日用小物類・貴金属等に最適ですが、宝飾類の洗浄には適していません。

水（又は食器用中性洗剤を薄めた洗浄液）と洗いたい物を洗浄槽に入れて、スイッチを押すだけの簡単操作。

ゆとりのサイズで大きめのメガネもらくらく

大きめのメガネでもきちんと入ります

※ 当社従来品 EC-4515比で、幅 約 10 mm のサイズアップ。



便利なアクセサリホルダーと洗浄かごが付属

腕時計の金属バンドやネックレスの鎖部を洗浄したいときに便利な「アクセサリホルダー」付き
洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付き。



洗浄中の様子が見やすい LEDランプ付き

コンセントをつなぐと LEDランプが青く光り 洗浄中の様子がよくわかります

便利なワンプッシュオープンふた

ワンプッシュでふたが自動的にゆっくりと開きます

ICオートオフタイマー内蔵

3分間で自動的にスイッチが切れるオートオフの ICタイマー採用

途中で止めたいときは、「スタート / ストップ」スイッチを押せば止まります。

超音波洗浄でなぜ汚れが落ちるの？

1 超音波の衝撃波(キャビテーション)が頑固な汚れを粉碎

超音波の振動が洗浄液の中に小さな気泡を発生させます。その気泡がはじける際に衝撃波が起こり、この衝撃波が汚れを直接粉碎します。




2 振動がこびりついた汚れを分離

超音波による振動が洗浄液を通して汚れに伝えられ、表面にこびりついた汚れをはがします。



3 ミクロのかくはんが汚れを分散、再付着を防止

超音波の振動により洗浄液に対流が生じ、ミクロのかくはんが行われます。これによって細かなすき間などから汚れを引き出し、分散させて再付着を防止します。



●仕様



製品寸法	約 225 × 155 × 145 mm
製品質量	約 995 g (付属品含む)
製品質量	約 935 g (製品のみ)
電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	26 W
タイマー	ICタイマー 約 3 分間オートオフ
洗浄槽容積	725 ml (MAXライン 600 ml)
コード	長さ 約 1.5 m
付属品	洗浄カゴ アクセサリホルダー

- 寸法は 幅 × 奥行 × 高さ の順で記載しております。
- 商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
- 商品には安全にお使いいただくため、注意表示をしているものがあります。